

**KOMET® vändskär P25M, P25M, Beteckning: 32-050****Beställningsdata**

Ordernummer	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Artikelklass	24T

Beskrivning**Utförande:**

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TOHT 160408 EN
Sort	P25M
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	M
vått maximal	lämplig		