


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,15 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,6 mm
ISO-kod vändskär	SOET 083604 PDER
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		