

Garant
VCGX 220516 FN, HU7810, 型号: ALU


订购数据

订货号	211857 ALU
GTIN	4045197700421
产品分类	21A

描述

技术说明:

细晶粒的表面结构，经过抛光的导屑槽表面 – 大大降低了产生切屑瘤的几率。

提示:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$ ，对于粗加工，并且 $a_e = 1 \times D$ 。

进给 f_z : 0.25 mm

技术说明

型号	铝
进给 f_z	0.25 mm
角半径	1.6 mm
更换次数/切刃数量	2
ISO 代码，转位刀片	VCGX 220516 FR
类型	HU7810
刀具材料	硬质合金

产品类别

转位刀片，用于铣削