


Garant**HM-centrumborr A, obelagd, Ø DC k13: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121000 0,5
GTIN	4045197038302
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat. Enkelsidig skärning!

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	0,5 mm
Antal skär Z	2
för arbetsstyckes-Ø	< 4 mm
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,01 mm/v
Skaftdiameter D _s	3,15 mm
totallängd L	20 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k13
Försänkingsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger

Skaft	Cylindriskt skaft med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	25 m/min	S
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	160 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		