

Garant**Centrumborr HSS R, obelagd, Nominell Ø DC k12: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111350 0,5
GTIN	4045197000590
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.

Dubbhålsborr med radie, form R:

- **Genom radien ingen skarp övergång från borrar- till försänkardel som vid form A, därför reducerad risk för brott.**
- **vid vinkelavvikelse på svarvdubben förhindrar den ringformiga löpytan att arbetsstycket bara ligger an mot löpytans ytter- eller innerkant. Även då svarvdubben är förskjutet fås god anliggning.**

Enkelsidigt skärande.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h7
Nominell Ø D _c	0,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm/v
för arbetsstyckes-Ø	< 4 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s	3,15 mm
totallängd L	25 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333

Typ	R
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel med radie	60 grad
Skärriktning	Höger
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		