

**duMONT****Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning P9, Typ: 4B1****Beställningsdata**

Ordernummer	290406 4B1
GTIN	662600888039
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

**leveransinnehåll:**

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

**OBS!:**

- För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).
- Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.
- Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR** finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
- **Storlek 28, 32 och 36** kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 172 mm

Kilspårbredd: 4 mm

Kilspårdjup: 1,8 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 11 - 12 mm

Brottschninglängd i stål: 8 - 42 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd: 550 kg

## Teknisk beskrivning

för håldiameter enligt DIN 6885	11 - 12 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 42 mm
Antal passeringar	2
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	550 kg
Brotschlängd	172 mm
Ryggbredd	6,46 mm
Kilspårdjup	1,8 mm
Kilspårbredd	4 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

## Tillbehör

Mellanlägg till dragbrottsch nr 290405 – 407 Typ 4B1

290410 4B1