

**Garant****HM-centrumborr A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat.  
För material upp till **62 HRC**.

**Teknisk beskrivning**

för arbetsstyckes-Ø	8 – 10 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/v
Nominell Ø D <sub>c</sub>	1,25 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,15 mm
totalängd L	31,5 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k13
Försänkningvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger

Skåft	Cylindriskt skåft med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	20 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	15 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	10 m/min	H
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		