

**Garant****XDMT090416ZDER, HB4420, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	212883 S
GTIN	4045197625847
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,45 mm
Typ	S
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	4.76 mm
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDER
Sort	HB4420
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,7 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Beläggning	PVD
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		