

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M2,2X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M2,2X0,35
GTIN	4062406000417
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängdjup	6,6 mm
Gäng-Ø	2,2 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kärnhåls-Ø	1,85 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF-LH
gänga	M2,2×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp