

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M2,5X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M2,5X0,2
GTIN	4062406000431
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gäng-Ø	2,5 mm
totallängd L	50 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Kärnhåls-Ø	2,3 mm
Gängdjup	7,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,2 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Gängtyp	MF-LH
gänga	M2,5×0,2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp