

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M1,8X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,8X0,35
GTIN	4062406000349
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gäng-Ø	1,8 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	5,4 mm
totallängd L	40 mm
Gängstigning	0,35 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Norm	DIN 371
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	1,45 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	2
Gängtyp	M-LH
gänga	M1,8×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp