

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M24X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M24X2
GTIN	4062406005481
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	72 mm
totallängd L	160 mm
Gäng-Ø	24 mm
Kärnhåls-Ø	22 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	2 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängtyp	MF
gänga	24
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp