

Garant
Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M39X4

Beställningsdata

Ordernummer	130005 M39X4
GTIN	4062406006662
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Skafftyrkant □	24 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Gängstigning	4 mm
Antal spånspår	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	39 mm
Kärnhåls-Ø	35 mm
Gängdjup	117 mm
Gängtyp	MF
gänga	M39×4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp