

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M4X0,7****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M4X0,7
GTIN	4062406004118
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,7 mm
totallängd L	63 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gäng-Ø	4 mm
Gängdjup	12 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Gängtyp	MF
gänga	M4×0,7
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp