

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M47X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M47X0,75
GTIN	4062406007041
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Gäng-Ø	47 mm
Skafftyrkant □	29 mm
Gängdjup	141 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	46,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,75 mm
totallängd L	250 mm
Gängtyp	MF
gänga	M47×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp