

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M15X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M15X1,25
GTIN	4062406008321
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	45 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	9 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	15 mm
Kärnhåls-Ø	13,75 mm
totallängd L	110 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M15×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp