

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M17X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M17X1,5
GTIN	4062406008482
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	15,5 mm
totallängd L	125 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Gängdjup	51 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	17 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	11 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M17×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp