

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M5X0,8****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M5X0,8
GTIN	4062406007751
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Gäng-Ø	5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,8 mm
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
totallängd L	70 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M5×0,8
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp