

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M8X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M8X0,35
GTIN	4062406007843
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	8 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	24 mm
totallängd L	90 mm
Gängstigning	0,35 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	7,65 mm
Gäng-Ø	8 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M8×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp