

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M47X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M47X0,75
GTIN	4062406010614
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	47 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Gängstigning	0,75 mm
Gängdjup	141 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	46,25 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skafftyrkant □	29 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M47×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp