

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M3,5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M3,5X0,5
GTIN	4062406011215
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
Gäng-Ø	3,5 mm
Gängdjup	8,75 mm
Antal spånsår	3
Kärnhåls-Ø	3 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrcant □	3 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF
gänga	M3,5×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp