

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M23X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M23X0,5
GTIN	4062406012526
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Antal spånspar	3
totallängd L	160 mm
Kärnhåls-Ø	22,5 mm
Gäng-Ø	23 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	57,5 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M23×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp