

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M24X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M24X2
GTIN	4062406012649
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2 mm
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Kärnhåls-Ø	22 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	60 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	24 mm
Gängtyp	MF
gänga	24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp