

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M9X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M9X0,75
GTIN	4062406011499
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	7 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	90 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	22,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	8,25 mm
Gäng-Ø	9 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,75 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF
gänga	M9×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp