

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M9X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M9X1,25
GTIN	4062406011512
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	90 mm
Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	7 mm
Gängdjup	22,5 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	7,75 mm
Gängstigning	1,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	9 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	9 mm
Gängtyp	MF
gänga	M9×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp