

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M1,8X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M1,8X0,2
GTIN	4062406014636
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,2 mm
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Antal spånspar	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	1,8 mm
Gängdjup	4,5 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	40 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Antal skär Z	2
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M1,8×0,2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp