

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M8X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M8X1,25
GTIN	4062406011468
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Kärnhåls-Ø	6,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängdjup	20 mm
totallängd L	90 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Gängtyp	MF
gänga	M8×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp