

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M8X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M8X0,75
GTIN	4062406015046
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	8 mm
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	6,2 mm
Gängdjup	20 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	DIN 371
Gängstigning	0,75 mm
totallängd L	90 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	7,25 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	8
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp