

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M37X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M37X1
GTIN	4062406017255
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	1 mm
Skafftyrkant □	24 mm
Gängdjup	92,5 mm
Kärnhåls-Ø	36 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	37 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M37×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp