

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M22X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M22X0,5
GTIN	4062406016029
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	140 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	22 mm
Kärnhåls-Ø	21,5 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängdjup	55 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M22×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp