

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M24X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M24X3
GTIN	4062406016258
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal spånspar	3
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängstigning	3 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	24 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	160 mm
Gängdjup	60 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M24×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp