

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M33X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M33X0,75
GTIN	4062406016906
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	82,5 mm
Gängstigning	0,75 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	32,25 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	33 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M33×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp