

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M35X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M35X1,75
GTIN	4062406024284
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,75 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	4
Kärnhåls-Ø	33,25 mm
totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	35 mm
Gängdjup	87,5 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M35×1,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp