

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M23X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M23X0,5
GTIN	4062406023317
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	57,5 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängstigning	0,5 mm
totallängd L	160 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	23 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	22,5 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M23×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp