

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M118X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M118X1
GTIN	4062406027438
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	56 mm
totallängd L	180 mm
Antal spånspår	12
Norm	DIN 2184
Gängstigning	1 mm
Gäng- \emptyset	118 mm
Antal skär Z	12
Skaftfyrkant \square	44 mm
Kärnhåls- \emptyset	117 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	177 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	MF
gänga	M118×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp