

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M42X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M42X1,5
GTIN	4062406024789
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	32 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	24 mm
Gängdjup	105 mm
Kärnhåls-Ø	40,5 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	42 mm
totallängd L	200 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M42×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp