

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M52X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M52X2
GTIN	4062406025274
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Kärnhåls-Ø	50 mm
Gäng-Ø	52 mm
Gängstigning	2 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Skaftfyrcant □	32 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	130 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M52×2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp