

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M60X4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130020 M60X4  |
| GTIN         | 4062406025663 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Antal spånspår               | 6          |
| Gängstigning                 | 4 mm       |
| Gäng-Ø                       | 60 mm      |
| Skärmaterial                 | HSS        |
| Skaftfyrkant □               | 35 mm      |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 45 mm      |
| Kärnhåls-Ø                   | 56 mm      |
| Norm                         | DIN 2184   |
| Antal skär Z                 | 6          |
| totallängd L                 | 160 mm     |
| Gängdjup                     | 90 mm      |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toleransklass         | ISO 2 6H                                      |
| Toleransklass         | ISO 2X 6HX                                    |
| Toleransklass         | 6H +0,20                                      |
| Toleransklass         | ISO 3 6G                                      |
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                    |
| Toleransklass         | 7H  |
| Toleransklass         | 7HX   |
| Toleransklass         | 7G  |
| Toleransklass         | 7GX   |
| Toleransklass         | 6H +0,05                                      |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                      |
| Gängtyp               | MF  |
| gänga                 | M60×4   |
| Beläggning            | obelagd                                       |
| Flankvinkel           | 60 grad                                       |
| Gängnorm              | DIN 13  |
| Skärfasform           | C   |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                      |
| Invändig              | nej   |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål            |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål                  |
| Skärriktning          | Höger   |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängttapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan  |
| Produktslag           | Gängtapp                                      |