

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M80X4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130020 M80X4  |
| GTIN         | 4062406026486 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gängstigning                 | 4 mm       |
| Skärmaterial                 | HSS        |
| Gäng-Ø                       | 80 mm      |
| Gängdjup                     | 120 mm     |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 50 mm      |
| Antal spånspår               | 8          |
| Kärnhåls-Ø                   | 76 mm      |
| Norm                         | DIN 2184   |
| Skaftfyrkant □               | 39 mm      |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass         | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass         | 7H   |
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| totallängd L          | 160 mm                                       |
| Antal skär Z          | 8  |
| Gängtyp               | MF   |
| gänga                 | M80×4  |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål           |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål                 |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |