

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M55X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M55X0,5
GTIN	4062406029791
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	6
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	140 mm
Kärnhåls-Ø	54,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Gängdjup	82,5 mm
Norm	DIN 2184
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	6
Gäng-Ø	55 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängtyp	MF
gänga	M55×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp