

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M110X6****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M110X6
GTIN	4062406031756
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	44 mm
Gängdjup	165 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	12
Antal spånspår	12
Kärnhåls-Ø	104 mm
Norm	DIN 2184
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Gängstigning	6 mm
Gängtyp	MF
gänga	M110×6
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp