

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M10X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M10X0,75
GTIN	4062406018740
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	10 mm
Gängdjup	25 mm
Skaftfyrkant □	8 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	100 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	9,25 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Gängtyp	MF
gänga	M10×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp