

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M23X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M23X2
GTIN	4062406019754
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gäng-Ø	23 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	57,5 mm
Kärnhåls-Ø	21 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF
gänga	M23×2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp