

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M16X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M16X1,25
GTIN	4062406019174
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gäng-Ø	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	14,75 mm
Antal spånsår	3
Gängstigning	1,25 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	40 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm
Gängtyp	MF
gänga	M16×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp