

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, MF: M26X0,75****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130015 M26X0,75 |
| GTIN | 4062406019952 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------|
| Skaftfyrkant □ | 14,5 mm |
| totallängd L | 140 mm |
| Gängstigning | 0,75 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Antal skär Z | 4 |
| Skaftdiameter D _s | 18 mm |
| Gängdjup | 65 mm |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,20 |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | DIN 376 |
| Gäng-Ø | 26 mm |
| Kärnhåls-Ø | 25,25 mm |
| Gängtyp | MF |
| gänga | M26×0,75 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |