

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M10X0,5****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130015 M10X0,5 |
| GTIN         | 4062406018733  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gäng-Ø                       | 10 mm      |
| Skärmaterial                 | HSS E      |
| Norm                         | DIN 371    |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 10 mm      |
| Antal spånspår               | 3          |
| Kärnhåls-Ø                   | 9,5 mm     |
| Gängdjup                     | 25 mm      |
| Antal skär Z                 | 3          |
| totallängd L                 | 100 mm     |
| Gängstigning                 | 0,5 mm     |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Toleransklass                         | ISO 2X 6HX                                   |
| Toleransklass                         | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass                         | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass                         | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass                         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass                         | 7H                                           |
| Toleransklass                         | 7HX                                          |
| Toleransklass                         | 7G                                           |
| Toleransklass                         | 7GX                                          |
| Toleransklass                         | 6H +0,10                                     |
| Skafftyrkant <input type="checkbox"/> | 8 mm                                         |
| Gängtyp                               | MF                                           |
| gänga                                 | M10×0,5                                      |
| Beläggning                            | TiN                                          |
| Flankvinkel                           | 60 grad                                      |
| Gängnorm                              | DIN 13                                       |
| Skärfasform                           | C                                            |
| Skaft                                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                              | nej                                          |
| Användning vid håltyp                 | upp till 2×D vid bottenhål                   |
| Skärriktning                          | Höger                                        |
| Typ av gängverktyg                    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                              | Utan                                         |
| Produktslag                           | Gängtapp                                     |