

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M20X2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M20X2,5
GTIN	4062406019549
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	50 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,5 mm
Skafftyrkant □	12 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Gäng-Ø	20 mm
totallängd L	140 mm
Gängtyp	MF
gänga	M20×2,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp