

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M36X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M36X2
GTIN	4062406020798
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	90 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	34 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	36 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	2 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF
gंगा	36
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp