

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M2,2X0,45****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M2,2X0,45
GTIN	4062406021931
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gäng-Ø	2,2 mm
Kärnhåls-Ø	1,75 mm
totallängd L	45 mm
Gängdjup	5,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,45 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängtyp	M-LH
gänga	M2,2×0,45
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp