

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M8X1****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130015 M8X1 |
| GTIN | 4062406018658 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------------|
| Gäng-Ø | 8 mm |
| totallängd L | 90 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |

| | |
|------------------------------|--|
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Gängstigning | 1 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Antal skär Z | 3 |
| Skaftfyrkant □ | 6,2 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängdjup | 20 mm |
| Skaftdiameter D _s | 8 mm |
| Kärnhåls-Ø | 7 mm |
| Gängtyp | MF |
| gänga | M8x1 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |